

# Insio Nx

## Fiche technique

ITE / ITC / CIC / IIC

Classe D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

Made for

 iPhone | iPad | iPod

7Nx

5Nx

3Nx

### ITE

#### 118/55

- 55 dB / 118 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 65 dB / 128 dB SPL (Simulateur d'oreille)

#### 124/65

- 65 dB / 124 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 75 dB / 134 dB SPL (Simulateur d'oreille)

### ITC

#### 113/50

- 50 dB / 113 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 61 dB / 124 dB SPL (Simulateur d'oreille)

#### 118/55

- 55 dB / 118 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 65 dB / 128 dB SPL (Simulateur d'oreille)

#### 124/65

- 65 dB / 124 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 75 dB / 133 dB SPL (Simulateur d'oreille)

### CIC

#### 113/50

- 50 dB / 113 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 64 dB / 124 dB SPL (Simulateur d'oreille)

#### 118/55

- 55 dB / 118 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 65 dB / 128 dB SPL (Simulateur d'oreille)

#### 124/65

- 65 dB / 124 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 75 dB / 135 dB SPL (Simulateur d'oreille)

### IIC

#### 113/50

- 50 dB / 113 dB SPL (Coupleur 2cc)
- 60 dB / 123 dB SPL (Simulateur d'oreille)

# Insio Nx | Caractéristiques et accessoires

	ITE / ITC		
	7Nx	5Nx	3Nx
<b>Traitement du signal</b>			
Own Voice Processing (OVP) <sup>1)</sup>	—	—	—
Classification 3D	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO ( curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
<b>Qualité sonore</b>			
HD Spatial	●	●	●
Dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural <sup>1) 2)</sup>	●	●	●
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3	1	—
Anti-Larsen	●	●	●
<b>Intelligibilité</b>			
Directivité			
Directivité binaurale OneMic <sup>1)</sup>	—	—	—
Super Focus <sup>1)</sup>	●	●	●
Spatial SpeechFocus <sup>1) 3)</sup>	●	●	—
SpeechFocus	●	●	—
CROSPhone <sup>1)</sup>	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
<b>Streaming audio</b>			
Made for iPhone	●	●	●
Volume adaptatif du streaming <sup>4)</sup>	●	●	●
<b>Acouphènes</b>			
Amplification encochée	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
<b>Adaptation</b>			
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Guide de performance	●	●	●
Insitugram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
<b>TeleCare</b>			
TeleCare 3.0	●	●	●

<sup>1)</sup> Adaptation binaurale requise

<sup>2)</sup> Pour les 5Nx non disponible dans le programme Universel

<sup>3)</sup> Pour les 5Nx dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator seulement

<sup>4)</sup> Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

# Insio Nx | Caractéristiques et accessoires

	CIC / IIC		
	7Nx	5Nx	3Nx
<b>Traitement du signal</b>			
Own Voice Processing (OVP) <sup>1)</sup>	—	—	—
Classification 3D	—	—	—
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO ( curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
<b>Qualité sonore</b>			
HD Spatial	—	—	—
Dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural <sup>1) 2)</sup>	—	—	—
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	1	1	—
Anti-Larsen	●	●	●
<b>Intelligibilité</b>			
Directivité			
Directivité binaurale OneMic <sup>1)</sup>	●	●	●
Super Focus <sup>1)</sup>	—	—	—
Spatial SpeechFocus <sup>1) 3)</sup>	—	—	—
SpeechFocus	—	—	—
CROSPhone <sup>1)</sup>	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
<b>Streaming audio</b>			
Made for iPhone	—	—	—
Volume adaptatif du streaming <sup>4)</sup>	—	—	—
<b>Acouphènes</b>			
Amplification encochée	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
<b>Adaptation</b>			
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Guide de performance	●	●	●
Insitugram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
<b>TeleCare</b>			
TeleCare 3.0	—	—	—

<sup>1)</sup> Adaptation binaurale requise

<sup>2)</sup> Pour les 5Nx non disponible dans le programme Universel

<sup>3)</sup> Pour les 5Nx dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator seulement

<sup>4)</sup> Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■ degré de performance — non disponible

# Insio Nx | Caractéristiques et accessoires

	ITE / ITC	CIC	IIC
<b>Fonctionnalités spécifiques</b>			
Notation IP	—	—	—
Contact de charge	—	—	—
Taille de pile	312	10	10
Marche/arrêt par tiroir pile	●	●	●
Coque nanoprotégée	—	—	—
e2e wireless 3.0	●	●	●
Contrôles utilisateurs synchronisés via e2e	●	●	●
Programmation sans fil	●	●	●
<b>Configuration des appareils</b>			
Cache bouton	—	—	—
Potentiomètre	—	—	—
Bouton poussoir	○	○	—
Rocker switch	—	—	—
Kit de changement de couleur	—	—	—
Tiroir pile – entrée directe audio	—	—	—
Tiroir pile sécurisé	—	—	—
Coude enfant	—	—	—
<b>Accessoires de programmation</b>			
ConnexxAir / ConnexxLink	— / —	● / —	● / —
NoahLink wireless	●	—	—
Pile de programmation	Flex de programmation	Flex de programmation	—
<b>Accessoires</b>			
miniPocket	○	○	○
StreamLine TV	○	—	—
<b>Applications</b>			
myControl App	○	—	—
touchControl App	○	○	○

● disponible ○ option — non disponible