



# ReSound ONE

## RT9ITE-DWC

Intra-auriculaire ITE

Type de pile	Li-ion	Bouton programme	Oui
Classe	II	Nombre de micros	2
Sortie Max* (dB SPL)	130	Commande de volume	Séparé D/G
Gain Max* (dB)	70	Fonction Marche/arrêt	Bouton
Autonomie (en jours)	>1	Type de coude	Aucun
Nombre de programmes	4+1	Sabot audio	Non
Bandes de réglage	20	Rechargeable	Oui
*au coupleur 2cc		Sécurité enfant	Non
		Bobine T	Non



Fonction	Signification	Bénéfice	Niveau de ce modèle	
Processeur WARP 24-bit	Traitement numérique du signal permettant une restauration de la perception naturelle des sons	Plus le nombre de canaux est élevé, meilleure est la précision des différentes fonctions de l'aide auditive	Sur 17 canaux	✓
			Sur 14 canaux	-
			Sur 12 canaux	-
			Sur 10 canaux	-
			Sur 8 canaux	-
			Sur 6 canaux	-
			Sur 4 canaux	-
DFS	Anti-Larsen en opposition de phase	Supprime les sifflements intempestifs		✓
Noise Tracker	Réducteur de bruits indésirables	Améliore la compréhension		✓
Environmental Optimizer	Volume adapté selon l'ambiance	Évite l'ajustement manuel du volume		✓
Surround Sound	Traitement séparé graves/aigus	Améliore la qualité sonore, y compris dans le bruit		✓
Expansur	Réducteur de bruit faible	Rend l'appareil confortable en ambiance calme		✓
Windguard	Réducteur de bruit de vent	Réduit les désagréments liés au bruit du vent		✓
All Access et Ultra Focus	Directivité la plus évoluée	Renforce la compréhension dans le bruit		✓
Mode M&RIE	Écouteur + microphone déportés	Capte les sons grâce au pavillon de l'oreille		-
SoftSwitching	Directivité automatique	Favorise la perception de la parole en milieu bruyant		✓
PhoneNow	Téléphone automatique	Évite les manipulations nécessaires pour le téléphone		-
Communication inter-appareils 2,4 GHz	Synchronisation des fonctions de l'appareil droite et gauche	Simplifie les manipulations pour changer de volume ou changer de programme		✓
Compatible sans fil 2,4 GHz	Compatible accessoires sans fil	Autorise la connexion à la TV, le téléphone, etc....		✓
Tinnitus Sound Generator	Traitement des acouphènes	Aide à ne plus prêter attention aux acouphènes		✓
Smart Start	Mise en marche différée de 10s	Évite les sifflements lors de la mise en place de l'appareil		✓
iSolate nanotech	Protection hydrophobe IP68	Augmente la fiabilité de l'appareil		✓
Compatible Bluetooth® BLE		Autorise la connexion directe à certains smartphones		✓
Compatible MFi & ASHA	 	Autorise la liaison audio directe d'un équipement iOS ou Android 10 compatible vers les aides auditives		✓
ReSound Smart 3D		Permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, comme la géolocalisation, les programmes favoris ou le réglage grave/aigus		✓
Sound Enhancer	Personnalisation des réglages	Permet de gérer le confort d'écoute, la parole et le vent dans l'application		✓
ReSound Assist	Service d'assistance à distance	Autorise l'audioprothésiste à vous envoyer un réglage		✓

✓ disponible/compatible    ○ disponible en option    - indisponible/incompatible

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Android est une marque déposée de Google LLC.  
Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.